

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.1-64****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	2
Număr caneluri de pretensionare	2
Lungimea totală L	45 mm
Ø găurii de centrare	1,5 mm
Pas filet	0,397 mm
Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	2,1 mm
Ø cozii D _s	2,8 mm
Ø Filet	1,85 mm
Adâncimea filetului	5,55 mm
Pasi/inch	64
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	1-64 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod