

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1.9/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 1.9/16-18
GTIN	4062406040482
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,411 mm
Ø Filet	39,688 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	38,55 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	18
Adâncimea filetului	79,38 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	200 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	32 mm
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetului	1.9/16-18 UNEF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod