

Garant
Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1-14

Date comandă

Numărul de comandă	130035 1-14
GTIN	4062406039899
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,814 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	23,75 mm
Ø Filet	25,4 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	16 mm
Lungimea totală L	160 mm
Adâncimea filetului	76,2 mm
Pasi/inch	14
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	20 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetului	1-14 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod