



Diamantový hrncový brúsny kotúč STARTEC-XP-P D×T×H (mm), 125×25×20, Typ: D64



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	597966 D64
GTIN	9003172004648
Trieda položky	53Y

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné hrncové brúsne kotúče s diamantovou vrstvou v kovovej väzbe s vyššou pevnosťou a optimalizovaným nadviazaním diamantového zrna. Redukcia reznej sily dosiahnutá optimálnou kombináciou zrnovej väzby umožňuje **maximálny brúsny výkon a rýchlosť posuvu**. Maximálna stabilita hrán zlepšuje **presnosť profilu** aj pri vysokých posuvoch a **predlžuje intervaly orovňavania** pri zachovaní konštantných výsledných povrchov.

Špecifikácia: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Použitie:

Vysokokvalitné brúsenie (brúsenie drážok) pomocou otočných VHM rezacích nástrojov. Pre brúsenie za mokra s použitím oleja (odporúčané) alebo emulzie/vody.

Technický opis

Zrnitosť	D64
Skratka pre brúsivo	D
Špecifikácia	D64BXP-P STARTEC XP-P

Brusivo	diamant
Tvar	12V9
Ø kotúčov D	125 mm
Šírka kotúča T	25 mm
Atribút Názov produktu	125×25×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	3 mm
Brúsne obloženie Výška X	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		