

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 1-18
GTIN	4062406039875
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	16 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Pasi/inch	18
Adâncimea filetului	76,2 mm
Pas filet	1,411 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	160 mm
Ø găurii de centrare	24,25 mm
Ø Filet	25,4 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	1-18 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod