

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 5/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 5/16-20
GTIN	4062406043636
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	90 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Pas filet	1,27 mm
Pasi/inch	20
Ø găurii de centrare	6,7 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	7,938 mm
Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	19,85 mm
Standard	DIN 371
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	5/16-20 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod