

**HOLEX****TK technická fréza Z7 – stredná, krížové ozubenie Ø stopky 6 mm, HM, Typ: G1630****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5075 G1630
GTIN	4045197730817
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

**TK frézovacie kolíky** s vysokou pevnosťou a stabilitou rezacích hrán. Stopka je vyrobená z ocele, keď je Ø hlavy väčší ako Ø stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo tvrdých kovov. Univerzálne ozubenie Z7 na odhrotovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie a povrchovú úpravu. Vhodné tak pre manuálne použitie, ako aj v priemyselných robotoch.

Ø stopky 6 mm.

ako 540750. **Tvar zašpicateného oblúka (SPG).**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Obsah:**

**10 frézovacích kolíkov/zväzkov.**

**Upozornenie:**

**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

**Technický opis**

Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Celková dĺžka	75 mm
Tvar	G1630
Popis tvaru	zašpicatený oblúk
Ø hlavy	16 mm
Ozubenie skratka	Z7
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Druh ozubenia	krížové brity
Obsah	10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		

## Príslušenstvo

Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie Typ G1630	540750 G1630
--	--------------