

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1-8
GTIN	4062406046644
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	63,5 mm
Pas filet	3,175 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	8
Număr de dinți Z	4
Ø Filet	25,4 mm
Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Ø găurii de centrare	22,15 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	1-8 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod