



Elektronický momentový skrutkovač, Maximálny ťahovací moment: 300cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 659005 300 |
| GTIN | 4018754299409 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Integrovaná rača bitov s 80 zubami pre pracovný uhol len 4,5°. To umožňuje jemnú prácu so skrutkovými spojmi, ktoré sú ťažko dostupné.

Gulôčkový mechanizmus sa počuteľne a citelne spustí pri dosiahnutí cieľového krútiaceho momentu. Po uvoľnení posuvného mechanizmu zabraňuje neúmyselnému prekročeniu nastaveného ťahovacieho momentu a nadmernému utiahnutiu skrutky.

Ergonomicky tvarovaná gulôčková rukoväť umožňuje prácu bez únavy. Na konci rukoväti je integrovaný 1/4-palcový štvorcový pohon. Odolná voči olejom, mazivám, palivám a brzdovým kvapalinám.

- **Tri prevádzkové režimy a optický, akustický a hmatový signál zastavenia.**
- **Úložná kapacita: až 2500 meraní.**
- **Čítanie a dokumentácia meraných údajov je na koncovom zariadení možná pomocou integrovaného rozhrania Micro USB.**
- **Jasný farebný displej OLED nenáročný na akumulátor.**

Merné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah balenia:

Obsahuje lítiovo-iónový akumulátor 3,6 V/2,6 Ah Typ 18650 (nabíja sa externe), softvér SENSOMASTER 4, Micro USB na USB A kábel, držiak bitov (šesťhranný pohon D 6,3; 1/4-palcový). V plastovom kufríku.

Upozornenie:

Vhodná nabíjačka a nabíjací adaptér sa dodávajú na vyžiadanie. Dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 2600 alebo alternatívne veľ. 3500.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Celková dĺžka L | 317 mm |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Meracia technika | elektronický |
| Séria | TORSIOTRONIC |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné |
| Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | lbf·in |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | lbf·ft |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | oz·in |
| Uchytenie bitu | F 6,3 |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Rozsah krútiaceho momentu | 30 - 300 cNm |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Spätná väzba | so zobrazením |
| Spätná väzba | s vypínaním |
| Spätná väzba | akustický signál |
| Údaje protokolovateľné | áno |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,3 - 3 Nm |
| Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka |
| Hmotnosť | 679 g |
| Smer vŕahovania | uťahovanie doprava a doľava |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Signalizácia spustenia | optická |
| Signalizácia spustenia | haptická |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Signalizácia spustenia | akustická |
| Maximálny ťahovací moment | 300 cNm |
| Ukazovateľ | digitálna |
| Kalibrácia | O3 |
| Rozlíšenie | 0,1 cNm |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec |
| Vymeniteľná batéria | áno |
| Napätie akumulátora | 3,6 V |
| Kapacita akumulátora | 2,6 Ah |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 |
| Druh batérie | Li-Ion |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |

Služby

| | |
|---|------------------|
| Kalibrácia Ťahovací skrutkovač na oboch stranách Maximálny ťahovací moment 0,04-20/2 | 020260 0,04-20/2 |
|---|------------------|