

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 13/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 13/16-20
GTIN	4062406046415
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 20,638 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 19,6 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	20,638 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	19,6 mm
Pas filet	1,27 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø cozii D _s	18 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm

Lungimea totală L	140 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	20
Adâncimea filetului	51,6 mm
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	13/16-20 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod