

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1-10
GTIN	4062406046637
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	16 mm
Pas filet	2,54 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	23 mm
Ø Filet	25,4 mm
Pasi/inch	10
Adâncimea filetului	63,5 mm
Lungimea totală L	160 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	1-10 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod