

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 15/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 15/16-20
GTIN	4062406046538
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 23,812 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 22,7 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	18 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	22,7 mm
Pas filet	1,27 mm
Pasi/inch	20
Ø Filet	23,812 mm

Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	160 mm
Adâncimea filetului	59,53 mm
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	15/16-20 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod