

HOLEX**Strojný závitník Tvar C, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1855 M8
GTIN	4045197735119
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Ako č. 135855.****Technický opis**

Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M8
Obsah	10

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Príslušenstvo

Strojný závitník HSS-E typ C M M8

135855 M8