

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 11/16-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 11/16-24
GTIN	4062406046293
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 17,462 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø cozii D_s: 14 mm

Pătrat coadă □: 11 mm

Ø găurii de centrare: 16,6 mm

Descriere tehnică

Pătrat coadă □	11 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	16,6 mm
Pas filet	1,058 mm
Adâncimea filetului	43,7 mm
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	24

Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	125 mm
Ø Filet	17,462 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	14 mm
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	11/16-24 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod