

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/8-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.7/8-12
GTIN	4062406047535
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 47,625 mm

Lungimea totală L: 250 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 45,6 mm

**Descriere tehnică**

Ø Filet	47,625 mm
Ø găurii de centrare	45,6 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	12
Pas filet	2,117 mm
Lungimea totală L	250 mm

Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	29 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	119 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.7/8-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod