

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.7/8-14
GTIN	4062406047528
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 47,625 mm

Lungimea totală L: 250 mm

Ø cozii D_s: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 46 mm

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	119 mm
Ø Filet	47,625 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Pas filet	1,814 mm
Materialul sculei	HSS E

Lungimea totală L	250 mm
Pasi/inch	14
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	46 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1.7/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod