

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1/4-28****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1/4-28
GTIN	4062406045777
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 6,35 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 5,5 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	28
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,907 mm
Ø găurii de centrare	5,5 mm
Ø Filet	6,35 mm
Standard	DIN 371

Ø cozii D _s	7 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	5,5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Adâncimea filetului	15,9 mm
Tip de filet	UNF-LH
Dimensiunea filetului	1/4-28 UNF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod