

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/8-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.7/8-16
GTIN	4062406047511
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UN-LH
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 376
Pasi/inch: 16
Ø Filet: 47,625 mm
Lungimea totală L: 250 mm
Ø cozii D_s: 36 mm
Pătrat coadă □: 29 mm
Ø găurii de centrare: 46,1 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	36 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	119 mm
Ø găurii de centrare	46,1 mm
Pas filet	1,588 mm

Standard	DIN 376
Pasi/inch	16
Ø Filet	47,625 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Lungimea totală L	250 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.7/8-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod