

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.12-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 NO.12-36
GTIN	4062406045685
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	4,8 mm
Pasi/inch	36
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	5,486 mm
Lungimea totală L	80 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Adâncimea filetului	13,7 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	6 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pas filet	0,706 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	12-36 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod