

ALZMETALL

we drive productivity

Stolná vrtačka ALZTRONIC, Maximálny Ø vrtania do ocele: 16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	076563 16
GTIN	2050002043541
Trieda položky	03P

Popis**Prevedenie:**

Vysokorýchlostná, odolná a presná stolná vrtačka. Viacdotykový displej so skleneným povrchom odolným proti poškrabaniu pre optimálnu čitateľnosť. Jednoduché a jednotné vedenie používateľa pomocou piktogramov na displeji. Digitálny ukazovateľ hĺbky vrtania s nastavením nulového bodu.

Štandardné vybavenie:

- **5-palcový TFT LCD displej s dotykovou funkciou: Manuálne zadávanie požadovanej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočnej rýchlosti, integrovaný displej hĺbky vrtania s dotykovým prenosom nulového bodu, virtuálna stupnica hĺbky vrtania na displeji, stav stroja zobrazenia a výstrahy na displeji, servisné informácie, voliteľné jazyky operátora: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.**
- **Motor so striedavým prúdom 230 V, 50 Hz.**
- **Konektor nainštalovaný, dĺžka kábla 3 m.**
- **Plynulé nastavenie otáčok pomocou variabilné pomocou potenciometra.**
- **Tri samostatné tlačidlá na otáčanie v smere hodinových ručičiek – otáčanie proti smeru hodinových ručičiek – zastavenie (Zastavenie vretena pomocou funkcie brzdy).**
- **Ochrana vretena elektrickou poistkou.**
- **Hríbové tlačidlo (zablokované) pre NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.**
- **Hlavný vypínač, uzamykatelný.**

- **Lakovanie: DD – lak na zvýraznenie štruktúry, signálna biela RAL 9003, ODTIEŇ 7545c, čierna.**

S tuhou vrtacou hlavou a výškovo prestaviteľným a otočným stolom stroja.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Upozornenie:

Ďalšie stolné vrtáčky a voliteľné vybavenie, ako sú LED svetlá stroja, technologické počítače atď., sú dostupné na vyžiadanie. Voliteľne je k dispozícii so zariadením na rezanie závitov.

Technický opis

Označenie výrobcu	ALZTRONIC i16
Ø stĺpov	65 mm
Minimálna vzdialenosť vretena od základnej dosky	437 mm
maximálne otáčky	100 - 2000 min ⁻¹
Zdvih vretena	80 mm
Šírka dosky stola využitelná podložka	240 mm
Šírka využitelnej podložky dosky stola	300 mm
Upínač nástrojov	MK2
maximálny priemer vrt závitú -Ø do ocele	M12
Príkon	700 W
Posuv	rucné
Počet T-drážok	2
Výška využitelnej podložky základnej dosky stroja	240 mm
Vzdialenosť T-drážok	80 mm
Šírka využitelnej podložky základnej dosky stroja	300 mm
Maximálny Ø vrtania do ocele	16 mm
Menovitý rozmer T-drážky	12 mm
Hmotnosť	83 kg
Minimálna vzdialenosť vretena o dosky stroja	75 mm
Maximálna vzdialenosť vretena o dosky stroja	357 mm
Vykladanie	190 mm

Maximálna vzdialenosť vretena od základnej dosky	437 mm
Prestavenie výšky dosky stroja	Ručná kluka
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Druh produktu	Vítačka