

3M**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), XT-RD PRO, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566726 115
GTIN	4054596605725
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Veľmi **hrubá štruktúra rúna**, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách. Extrémne tvrdé a agresívne vyhotovenie rúna vytvára hrubšiu finálnu úpravu pri veľmi vysokom čistiacom účinku. Veľmi **dlhá životnosť, aj pri použití na hranách**.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

S tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlovú brúsku.

Upozornenie:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

Technický opis

odporúčané otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm
maximálne otáčky	11000 min ⁻¹

Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	veľmi tvrdá
Stupeň jemnosti	veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
Atribút Názov produktu	XT-RD PRO
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno