



Akumulátorová mečová píla, Typ: M18FSX-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová šablňová píla Milwaukee pre práce na ťažko prístupných miestach.

- **Elektronika na plynulé riadenie počtu zdvihov a ochranu proti preťaženiu.**
- **Rýchlovýmenný systém listu píly FIXTEC bez použitia náradia.**

Rozsah balenia:

Vrátane prepravného kufríka HD boxu, 1 × akumulátora 18 V/12 Ah High Output, rýchlonabíjačky a listu šablňovej píly.

Upozornenie:

Pílové listy nájdete od č. 588600.

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod Č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technický opis

Kapacita akumulátora	12 Ah
Hmotnosť	5,5 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V

Počet zdvihov	0 - 3000 min ⁻¹
Dĺžka zdvihu	28,6 mm
maximálne vibrácie podľa EN	22,2 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Zvláštnosť	FIXTEC, LED
Označenie výrobcu	M18FSX-121C
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
---	--------------