

**Garant****Rezací kotúč, vysokovýkonné vyhotovenie X-LOCK EXTRA ÚZKY, INOX, Ø kotúčov: 125mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563273 125
GTIN	4062406151720
Trieda položky	51M

## Popis

### Prevedenie:

Špeciálny typ pre **INOX**.

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie** vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, **zlepšené správanie pri narezaní**. Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

**Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapy.**

Rýchla výmena kotúča bez nástrojov so systémom X-LOCK.

### Špecifikácia:

**A60R-BF.**

### Upozornenie:

Rozbrusovacie kotúče X-LOCK sú spätne kompatibilné a možno ich použiť aj na bežných uhlových brúskach.

## Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
-----------	--------

Šírka kotúča	1 mm
Popis tvaru	rovný
Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A60R-BF
Séria	Systém X-LOCK
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

