

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: NO.10-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 NO.10-36
GTIN	4062406047856
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	4,9 mm
Ø Filet	4,826 mm
Pas filet	0,706 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	4,15 mm
Pasi/inch	36
Adâncimea filetului	12,1 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	70 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	10-36 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod