

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 5/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 5/8-24
GTIN	4062406050702
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 2 bucăți
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UNEF-LH
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 376
Pasi/inch: 24
Ø Filet: 15,875 mm
Lungimea totală L: 110 mm
Ø cozii D_s: 12 mm
Pătrat coadă □: 9 mm
Ø găurii de centrare: 15 mm

Descriere tehnică

Pas filet	1,058 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	24
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	15 mm
Lungimea totală L	110 mm
Ø Filet	15,875 mm

Adâncimea filetului	39,7 mm
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	9 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	5/8-24 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod