

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 7/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 7/16-20
GTIN	4062406050498
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 11,112 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 9 mm

Pătrat coadă □: 7 mm

Ø găurii de centrare: 9,9 mm

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Pas filet	1,27 mm
Adâncimea filetului	27,78 mm
Pasi/inch	20

Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Ø găurii de centrare	9,9 mm
Ø Filet	11,112 mm
Tip de filet	UNF-LH
Dimensiunea filetului	7/16-20 UNF LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod