

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 5/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 5/8-14
GTIN	4062406050740
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 15,875 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 12 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 14,2 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	12 mm
Adâncimea filetului	39,7 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	15,875 mm
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	14,2 mm

Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	9 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pasi/inch	14
Pas filet	1,814 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	5/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod