

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: NO.12-28****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 NO.12-28
GTIN	4062406050184
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	80 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	4,7 mm
Standard	DIN 371
Ø Filet	5,486 mm
Pasi/inch	28
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	4,9 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Pas filet	0,907 mm
Adâncimea filetului	13,7 mm
Tip de filet	UNF-LH

Dimensiunea filetelui	12-28 UNF LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod