

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 5-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130050 5-14
GTIN	4062406053260
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS
Număr caneluri de pretensionare	12
Adâncimea filetului	190,5 mm
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	44 mm
Ø cozii D _s	56 mm
Lungimea totală L	180 mm
Ø găurii de centrare	125,35 mm
Pas filet	1,814 mm
Ø Filet	127 mm
Pasi/inch	14
Număr de dinți Z	12
Tip de filet	UNS
Dimensiunea filetului	5-14 UNS

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod