

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,  
Tip: 3.3/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 3.3/8-8
GTIN	4062406056179
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 8

Ø Filet: 85,725 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 50 mm

Pătrat coadă □: 39 mm

Ø găurii de centrare: 82,7 mm

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	10
Pătrat coadă □	39 mm
Pas filet	3,175 mm
Ø găurii de centrare	82,7 mm
Lungimea totală L	160 mm
Materialul sculei	HSS
Pasi/inch	8

Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Număr caneluri de pretensionare	10
Ø Filet	85,725 mm
Adâncimea filetului	128,59 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	3.3/8-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod