

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,
Tip: 4.1/8-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 4.1/8-12
GTIN	4062406056452
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 104,8 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D_s: 56 mm

Pătrat coadă □: 44 mm

Ø găurii de centrare: 102,8 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	12
Materialul sculei	HSS
Pas filet	2,11 mm
Ø găurii de centrare	102,8 mm
Număr caneluri de pretensionare	12
Lungimea totală L	180 mm
Ø Filet	104,8 mm

Pasi/inch	12
Ø cozii D _s	56 mm
Adâncimea filetului	157,16 mm
Pătrat coadă □	44 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	4.1/8-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod