

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,  
Tip: 3.1/4-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 3.1/4-14
GTIN	4062406056117
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Pas filet	1,814 mm
Număr caneluri de pretensionare	8
Ø găurii de centrare	81 mm
Număr de dinți Z	8
Pasi/inch	14
Pătrat coadă □	39 mm
Ø Filet	82,55 mm
Lungimea totală L	160 mm
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	123,83 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	3.1/4-14 UNS LH

Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod