

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,
Tip: 4.1/2-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 4.1/2-14
GTIN	4062406056537
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UNS-LH
Materialul sculei: HSS
Pasi/inch: 14
Ø Filet: 114,3 mm
Lungimea totală L: 180 mm
Ø cozii D_s: 56 mm
Pătrat coadă □: 44 mm
Ø găurii de centrare: 112,65 mm

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	171,45 mm
Număr de dinți Z	12
Ø cozii D _s	56 mm
Materialul sculei	HSS
Lungimea totală L	180 mm
Ø găurii de centrare	112,65 mm
Pasi/inch	14

Ø Filet	114,3 mm
Număr caneluri de pretensionare	12
Pas filet	1,814 mm
Pătrat coadă □	44 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetelui	4.1/2-14 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod