

Garant

Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 142° spiralat, neacoperită, Ø DC h6: 6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	121070 6
GTIN	4045197038654
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Rectificare mediană precisă a vârfului. **Găurire ușoară** și **precizie ridicată** a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de așchii scurt.

≥ Ø 6 mm cu suprafață de antrenare HB.

Aplicație:

Cu un unghi la vârf de **142°** astfel încât tășurile burghiului următor să pătrundă ușor.

Notă:

Folosiți turația corespunzătoare pentru Ø real de găurire (nu cea generală pentru Ø exterior al burghiului).

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h6
Ø nominal D _c	6 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,03 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L _c	13 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	50 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură

Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	h6
Unghiul la vârf	142 grad
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		