

Garant**CDCT S40104, Categorie: HB7410**

Date comandă

Numărul de comandă	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Clasa articolului	211

Descriere

CDCT S40104 HB7410 Categorie: HB7410

Sfărâmbător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Sfărâmbător de aşchii	TIS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min

Aplicația principală	Ti
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7410
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40104
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire