

**Garant****CDCT S40102, Categorie: HB7125-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Clasa articolului	211

### Descriere

CDCT S40102 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 140 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Categorie	HB7125-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de aşchii	VS
Materialul sculei	Carbură

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 140 m/min
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire