

**Garant****CDCT S40102, Categorie: HU7310**

### Date comandă

Numărul de comandă	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Clasa articolului	21I

### Descriere

CDCT S40102 HU7310 Categorie: HU7310

Sfârâmător de aşchii: AF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 300 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	N
Categorie	HU7310
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 300 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,75 mm

Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	AF
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40102
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire