

Garant**CDCT S40104, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Clasa articolului	211

Descriere

CDCT S40104 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 140 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 140 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Categorie	HB7125-1
Condiție de tăiere	continuă

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40104
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire