

**Garant****CDCT S40104, Categorie: HB7035****Date comandă**

Numărul de comandă	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Clasa articolului	211

**Descriere**

CDCT S40104 HB7035 Categorie: HB7035

Sfârâmător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 60 - 150 m/min**Descriere tehnică**

Aplicație secundară	K
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	60 - 150 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Categorie	HB7035

Materialul sculei	Carbură
Sfărâmbător de aşchii	SF
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 150 m/min
Aplicația principală	P
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40104
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire