

**Garant****GPCT S50104, Categorie: HB7125-1**

### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 268570 HB7125-1 |
| GTIN               | 4062406057602   |
| Clasa articolului  | 211             |

### Descriere

GPCT S50104 HB7125-1 Categorie: HB7125-1  
Sfârâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 140 m/min

### Descriere tehnică

|   |                    |
|---|--------------------|
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 140 m/min     |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,05 - 0,35 mm     |
| Codificare finisare / degroşare               | Finisare           |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,23 mm/rot |
| Sfârâmător de aşchii                          | VS                 |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Aplicația principală                          | M                  |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Condiție de tăiere            | continuă                           |
| Rază la colț                  | 0,4 mm                             |
| Categorie                     | HB7125-1                           |
| Strat de acoperire            | neacoperită                        |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | GPCT S50104                        |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |