

Garant**GCCT 060202, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Clasa articolului	211

Descriere

GCCT 060202 HU7310 Categorie: HU7310
Sfărâmbător de aşchii: AF
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,6 mm
Avans f : 0,03 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 300 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Sfărâmbător de aşchii	AF
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,6 mm
Aplicația principală	N
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Categorie	HU7310

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 300 m/min
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GCCT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire