

**Garant****GCCT 060202, Categorie: HB7410****Date comandă**

Numărul de comandă	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Clasa articolului	211

**Descriere**

GCCT 060202 HB7410 Categorie: HB7410  
Sfărâmbător de aşchii: TIS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,23 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Sfărâmbător de aşchii	TIS
Categorie	HB7410

Aplicația principală	Ti
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GCCT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire