

**Garant****TDAT 070102, Categorie: HB7125-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Clasa articolului	211

### Descriere

TDAT 070102 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 140 m/min

### Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 140 m/min
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	VS
Avans $f$	0,05 - 0,23 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Categorie	HB7125-1
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070102
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire