

Garant**TDAT 070104, Categorie: HB7410**

Date comandă

Numărul de comandă	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Clasa articolului	21I

Descriere

TDAT 070104 HB7410 Categorie: HB7410

Sfărâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7410
Aplicația principală	Ti
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	TIS
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070104
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire