

Garant**GCCT 060204, Categorie: HB7410****Date comandă**

Numărul de comandă	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Clasa articolului	211

Descriere

GCCT 060204 HB7410 Categorie: HB7410
Sfârâmtor de așchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,35 mm
Avans f : 0,05 - 0,23 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmtor de așchii	TIS
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,35 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Aplicația principală	Ti
Categorie	HB7410
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GCCT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire