

Garant**TDAT 070101, Categorie: HB7035**

Date comandă

Numărul de comandă	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Clasa articolului	211

Descriere

TDAT 070101 HB7035 Categorie: HB7035

Sfărâmbător de așchii: SF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 60 - 150 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	SF
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 150 m/min
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Aplicație secundară	K
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,1 mm

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	60 - 150 m/min
Categorie	HB7035
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070101
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire