

**Garant****GCCT 060202, Categorie: HB7035****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268590 HB7035 |
| GTIN               | 4062406057619 |
| Clasa articolului  | 211           |

**Descriere**

GCCT 060202 HB7035 Categorie: HB7035

Sfârâmător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 60 - 150 m/min**Descriere tehnică**

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare       |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară  | 60 - 150 m/min |
| Condiție de tăiere                            | continuă       |
| Aplicație secundară                           | K              |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 150 m/min |
| Materialul sculei                             | Carbură        |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,05 - 0,35 mm |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Avans f                       | 0,03 - 0,25 mm/rot                 |
| Aplicația principală          | P                                  |
| Rază la colț                  | 0,2 mm                             |
| Categorie                     | HB7035                             |
| Sfărâmător de așchii          | SF                                 |
| Strat de acoperire            | TiN                                |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | GCCT 060202                        |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |