

Garant**Freză frontală la 43° tip Octo, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213300 50/4
GTIN	4045197702005
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tășuri pentru fiecare plăcuță amovibilă.

Aplicație:

Suprafețele obținute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu așchiere fină.

Notă:

Pentru **a utiliza** toate cele 8 tășuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: **(Z = 8)**,

$a_{p \max}$ 3,5 mm: **(Z = 7)**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø tăişului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	OF.. 050405
Ø exterior maxim D_{max}	59 mm
Număr de dinți Z	4
Unghi de reglare κ	43 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	43 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP