

**Garant****RC.X 1003, Categorie: HU7310-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Clasa articolului	21G

### Descriere

RC.X 1003 HU7310-1 Sfărâmător de așchii: AM  
Toleranță: G  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 350 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HU7310-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	AM

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCGX 1003
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire