

Garant
CCGT 030102, Categorie: HU7315-1


Date comandă

Numărul de comandă	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Clasa articolului	211

Descriere

CCGT 030102 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N

Sfârâmător de așchii	AF
Categorie	HU7315-1
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire